



Pojačivač tlaka DPA-40-16

Broj dijela: 537274

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Promjer klipa	40 mm
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Dvostruki klipni pojačivač tlaka
Indikator tlaka	G1/8, pripremljeno
Izlazni tlak 2	0.45 MPa...1.6 MPa 4.5 bar...16 bar 65.25 psi...232 psi
Radni tlak	0.25 MPa...1 MPa 2.5 bar...10 bar 36.25 psi...145 psi
Raspon regulacije tlaka	0.45 MPa...1.6 MPa 4.5 bar...16 bar 65.25 psi...232 psi
Ulazni tlak 1	2.5 bar...10 bar 0.25 MPa...1 MPa 36.25 psi...145 psi
Napomena o rasponu regulacije tlaka	Kada je opruga regulatora potpuno zategnuta, maksimalni izlazni tlak može se premašiti za 40%.
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 3: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	5 °C...60 °C
Temperatura okoline	5 °C...60 °C
Težina proizvoda	1500 g
Vrsta montaže	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	M7
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS