


Priključna ploča VABS-B6-PB-Q-B

Broj artikla: 537518

FESTO

za interni upravljački pomoćni zrak.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	21 mm
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila	2 Nm
Maks. pritezni moment, zidna montaža	3 Nm
Težina proizvoda	22 g
Pneumatski priključak 1	za 18 mm cartridge
Pneumatski priključak 3	G1/4
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno
Informacija o materijalu, priključna ploča	PA ojačan