


Retroreflektivni senzor SOEG-RSP-M12-PS-S-2L

Broj dijela: 537684

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstrukcija	okruglo
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Odobrenje	RCM oznaka c UL us - Navedeno (OL)
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
Mjerna veličina	Položaj
Princip mjerenja	fotoelektrični
Metoda mjerenja	Reflektirajuća svjetlosna barijera
Svjetlosni tip	crveno polarizirano
Domet	1500 mm
Temperatura okoline	-25 °C...55 °C
Uklonni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Prebacivanje na tamno
Maksimalna frekvencija prebacivanja	1000 Hz
Maksimalna izlazna struja	200 mA
Pad napona	2 V
Snaga kratkog spoja	taktiranje
Područje pogonskog napona DC	10 V...36 V
Mrežkanje	20 %
Struja bez opterećenja	15 mA
Zaštita od obrnutog polariteta	za sve električne priključke
Električni priključak	3 pol M12x1 Utikač
Izvedbena veličina	M12x1
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Moment zatezanja	10 Nm
Težina proizvoda	20 g
Materijal za kućište	Mesing kromiran

Svojstvo	Vrijednost
Materijal spojne matice	Mesing kromiran
Prikaz uklopnog stanja	LED žuta
Indikator rezerve funkcije	LED zelena
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...55 °C
Klasa zaštite	IP65 IP67
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L