


Odašiljač
SOEG-S-M18W-S-L
Broj dijela: 537695

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstrukcija	okruglo
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Odobrenje	RCM oznaka c UL us - Navedeno (OL)
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi
Mjerna veličina	Položaj
Princip mjerenja	fotoelektrični
Metoda mjerenja	Jednosmjerna svjetlosna barijera Kanal
Svjetlosni tip	crvena
Domet	20000 mm
Temperatura okoline	-25 °C...55 °C
Pad napona	2 V
Snaga kratkog spoja	taktiranje
Područje pogonskog napona DC	10 V...36 V
Mrežkanje	20 %
Struja bez opterećenja	15 mA
Zaštita od obrnutog polariteta	za sve električne priključke
Električni priključak	3 pol M12x1 Utikač
Izvedbena veličina	M18x1
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Moment zatezanja	20 Nm
Težina proizvoda	57 g
Materijal za kućište	Mesing kromiran
Materijal spojne matice	Mesing kromiran
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...55 °C
Klasa zaštite	IP65 IP67
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji

Svojstvo	Vrijednost
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L