


Prijamnik
SOEG-E-M18W-PA-S-2L
Broj dijela: 537696

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstrukcija	okruglo
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Odobrenje	RCM oznaka c UL us - Navedeno (OL)
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi
Mjerna veličina	Položaj
Princip mjerenja	fotoelektrični
Metoda mjerenja	Jednosmjerna svjetlosna barijera primatelja
Domet	20000 mm
Temperatura okoline	-25 °C...55 °C
Uklonni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Antivalentno
Maksimalna frekvencija prebacivanja	1000 Hz
Maksimalna izlazna struja	200 mA
Pad napona	2 V
Snaga kratkog spoja	taktiranje
Područje pogonskog napona DC	10 V...36 V
Mrežkanje	20 %
Struja bez opterećenja	10 mA
Zaštita od obrnutog polariteta	za sve električne priključke
Električni priključak	4-polni M12x1 Utikač
Izvedbena veličina	M18x1
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Moment zatezanja	20 Nm
Težina proizvoda	57 g
Materijal za kućište	Mesing kromiran
Materijal spojne matice	Mesing kromiran
Prikaz uklopnog stanja	LED žuta

Svojstvo	Vrijednost
Indikator rezerve funkcije	LED zelena
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...55 °C
Klasa zaštite	IP65 IP67
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L