


Učvršćenje
SMBZ-8-125/320
Broj dijela: 537808

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	8
Konstrukcija	za vlačno sidro
Položaj montaže	po želji
za promjer klipa	Ø125 - Ø320
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-40 °C...120 °C
Moment zatezanja	0.5 Nm
Težina proizvoda	14 g
Vrsta montaže	stegnuti
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Materijalni vijci	visokolegirani nehrđajući čelik