

# Spojni kabel NEBV-S1G25-K-10-N-LE15

Broj dijela: 538224

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                               | Vrijednost                            |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Vrsta montaže                                          | 4-40 UNC-2B                           |
| Težina proizvoda                                       | 1270 g                                |
| Električni priključak 1                                | Utičnica Sub-D, 25-pinska             |
| Električni priključak 2                                | otvoreni kraj, 15-žični               |
| Nazivni radni napon DC                                 | 24 V                                  |
| Duljina kabela                                         | 10 m                                  |
| Kvaliteta upravljanja                                  | Standard                              |
| Min. radijus savijanja kabela                          | 90 mm                                 |
| Promjer kabela                                         | 9 mm                                  |
| Struktura kabela                                       | 15 x 0,34 mm <sup>2</sup>             |
| Klasa zaštite                                          | IP65<br>IP67<br>u sastavljenom stanju |
| Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela | -5 °C...50 °C                         |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)                  | prema EU RoHS direktivi               |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)                | prema UK RoHS propisima               |
| LABS sukladnost                                        | VDMA24364-B2-L                        |
| Napomena o materijalima                                | U skladu s RoHS                       |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                       | 2 - umjereno opterećenje korozijom    |
| Materijal omotača kabela                               | PVC                                   |
| Materijal za kućište                                   | PBT                                   |
| Materijal spojne matice                                | PA                                    |
| Materijalne brtve                                      | TPE-O                                 |