


Prekidač blizine SIEF-Q40S-NA-S-2L

Broj dijela: 538342

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstrukcija	kvadratni
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Odobrenje	RCM oznaka c UL us - Navedeno (OL)
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU direktivi o niskom naponu prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima prema UK propisima za električnu opremu
Princip mjerenja	induktivni
Nazivna uklopna udaljenost	35 mm
Osigurana uklopna udaljenost	28.35 mm
Faktori redukcije	Aluminij = 1,0 Plemeniti čelik St 18/8 = 1,0 Bakar = 1,0 Mjed = 1,0 Čelik St 37 = 1,0
Temperatura okoline	-30 °C...85 °C
Točnost ponavljanja	0.7 mm
Uklopni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	Antivalentno
Histereza	1.05 mm...5.25 mm
Maks.preklopna frekvencija DC	250 Hz
Maksimalna izlazna struja	200 mA
Pad napona	1.8 V
Snaga kratkog spoja	taktiranje
Područje pogonskog napona DC	10 V...65 V
Mrežkanje	10 %
Struja bez opterećenja	15 mA
Zaštita od obrnutog polariteta	za sve električne priključke
Električni priključak	4-polni Fixcon M12x1 Utikač

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	40x40x65 mm
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Vrsta instalacije	djelomično u ravnini
Težina proizvoda	156 g
Materijal za kućište	PA PBT ojačan
Prikaz pripravnosti za rad	LED zelena
Prikaz uklopnog stanja	LED žuta
Klasa zaštite	IP67
Otpornost na magnetska polja	magnetsko konstantno i izmjenično polje
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
Odabir dodatnih informacija senzora	s faktorom redukcije 1 - otporan na magnetsko polje
Električni izlaz	NPN
Odabir verzije senzora	Standard