

Prigušivač UOM-3/8

Broj dijela: 538433

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici	bez brtve
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Prigušivač zvuka otvoren
Vakuumski generator radnog tlaka	0 bar...8 bar 0 MPa...0.8 MPa 0 psi...116 psi
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Vrsta montaže	može se uvrnuti
Težina proizvoda	22.7 g
Pneumatski priključak	G3/8
Materijal umetka zaklopke	Pu pjena
Materijal otvora za uvrtnje	POM
Materijal za kućište	POM
Materijal unutarnje cijevi	Kovana aluminijska legura