

Odvod kondenzata PWEA-AC-7A

Broj dijela: 538680

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta aktiviranja	električni
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Ručno nadjačavanje	impulsno
Odvod kondenzata	potpuno automatski
Konstruktivna struktura	vanjski električni potpuno automatski
Mjerna veličina	Razina
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Kontrole	Membranska tipkovnica s tipkom za testiranje
Prikaz pripravnosti za rad	LED
Prikaz uklopnog stanja	LED
Radni tlak	0.8 bar...16 bar
Alarmni izlaz	na temelju kontakta
Nazivni radni napon AC	230 V
Nazivni kapacitet odvoda kondenzata	2 VA
Frekvencija mreže	50 Hz...60 Hz
Odobrenje	C-Tick
KC oznaka	KC-EMC
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima prema UK propisima za električnu opremu
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Srednja temperatura	1 °C...60 °C
Klasa zaštite	IP65 prema IEC 60529 III
Temperatura okoline	1 °C...60 °C
Težina proizvoda	700 g

Svojstvo	Vrijednost
Električni priključak	Vijčani terminal
Vrsta montaže	Instalacija linije
Priključak za odvod kondenzata	PK-8
Pneumatski priključak	G1/2
Materijal spremnika kondenzata	Kovana aluminijska legura
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Plastika