


Kompenzator momenta FKC-18

Broj dijela: 538714

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	18
Radijalna devijacija +/-	2.5 mm
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Kratkotrajno maksimalno dopušteno opterećenje u smjeru sile +/-	3000 N
Dugotrajno maksimalno dopušteno opterećenje u smjeru sile +/-	1400 N
Težina proizvoda	96.8 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Spoj materijala	PA ojačan
Materijal kugličnih vijaka	visokolegirani čelik
Materijalna ploča	Kovana aluminijska legura