

Utičnica
NTSD-GD-9-M12-5POL-RK
Broj dijela: 538999

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Električni priključak	5-polni Ravni utikač / navojni priključak
Trenutna nosivost	3 A
Dopušteni promjer kabela	6 mm...8 mm
Priključni presjek	0.75 mm ²
Klasa zaštite	IP67
Temperatura okoline	-40 °C...85 °C
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PA
Boja kućišta	crno