


Prigušivač filtera LFU-1/4

Broj dijela: 539132

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	G1/4
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Finoća filtra	1 µm
Odvod kondenzata	Ručno okretanje
Radni tlak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Strujanje protiv atmosfere	4000 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Smanjenje buke	Smanjenje za 40 dB
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Razina zvučnog tlaka	78 dB(A)
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	190 g
Pneumatski priključak	G1/4
Materijal za kućište	PP