


# Spojni kabel NEBV-S1W37-E-2.5-LE10

Broj dijela: 539240

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                        | Vrijednost                                                     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| područje operacije                              | Samo za višepolne utični spojni terminal ventila VTSA / VTSA-F |
| Odgovara normi                                  | DIN 47100                                                      |
| Oznaka linije                                   | s nosačem natpisa                                              |
| Težina proizvoda                                | 392 g                                                          |
| Senzor električnog priključka 1, funkcija       | Stranica Field uređaja                                         |
| Senzor električnog priključka 1, dizajn         | Pravokutni                                                     |
| Električni priključak 1, vrsta priključka       | Utičnica                                                       |
| Električni priključak 1, utičnica za kabel      | pod kutom                                                      |
| Električni priključak 1, tehnika spajanja       | Sub-D                                                          |
| Električni priključak 1, broj pinova / žica     | 37                                                             |
| Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice | 10                                                             |
| Električni priključak 1, vrsta montaže          | 3x M4 vijci                                                    |
| Senzor električnog priključka 2, funkcija       | Kontrolna strana                                               |
| Električni priključak 2, vrsta priključka       | kabel                                                          |
| Električni priključak 2, tehnika spajanja       | otvoreni kraj                                                  |
| Električni priključak 2, broj pinova / žica     | 10                                                             |
| Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice | 10                                                             |
| Područje pogonskog napona DC                    | 0 V...30 V                                                     |
| Opterećenje struje pri 40°C                     | 2 A                                                            |
| Otpor prenapona                                 | 1 kV                                                           |
| Duljina kabela                                  | 2.5 m                                                          |
| Kvaliteta upravljanja                           | pogodan za energetske lance                                    |
| Linija uvjeta ispitivanja                       | Uvjeti ispitivanja na zahtjev                                  |
| Radius savijanja, fiksno polaganje kabela       | 30 mm                                                          |
| Radius savijanja, fleksibilno provođenje kabela | 74 mm                                                          |
| Promjer kabela                                  | 7.4 mm                                                         |
| Struktura kabela                                | 10 x 0,34 mm <sup>2</sup>                                      |
| Nazivni presjek vodiča                          | 0.34 mm <sup>2</sup>                                           |
| Klasa zaštite                                   | IP65<br>NEMA 4                                                 |
| Napomena o stupnju zaštite                      | u sastavljenom stanju                                          |
| Temperatura okoline                             | -5 °C...50 °C                                                  |

| Svojstvo                                | Vrijednost                         |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)   | prema EU RoHS direktivi            |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema UK RoHS propisima            |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B2-L                     |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                    |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| Materijal omotača kabela                | TPE-U (PUR)                        |
| Boja omotača kabela                     | Siva                               |
| Materijal za kućište                    | PA                                 |
| Materijal izolacijske čahure            | PVC                                |