

Rotacijski razdjelnik

GF-1/4-2

Broj dijela: 539288

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	8 mm
Položaj montaže	po želji
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Normalni nazivni protok 1.1-2.1	1250 l/min
Normalni nazivni protok 1.2-2.2	2020 l/min
Maks. broj okretaja	300 1/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -:-] Voda (tekuća, bez leda)
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Koristite filter od 5 µm kada radite s vodom Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Maksimalna aksijalna sila	100 N
Maksimalna radijalna sila	300 N
Težina proizvoda	2950 g
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Mesing, niklani
Materijalna osovina	visokolegirani čelik