

Rotacijski razdjelnik

GF-1/4-1/8

Broj dijela: 539291

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	8 mm
Položaj montaže	po želji
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Normalan protok 1-2,1 (6-> 0)	1730 l/min
Normalan protok 1-2.X otvoren (6-> 0)	4050 l/min
Maks. broj okretaja	3000 1/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -:-] Voda (tekuća, bez leda)
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Koristite filter od 5 µm kada radite s vodom Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Maksimalni moment zatezanja	2.8 Nm
Maksimalna aksijalna sila	50 N
Maksimalna radijalna sila	150 N
Nazivni moment zatezanja	1.65 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 20 %
Težina proizvoda	370 g
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Mesing, niklani
Materijalna osovina	visokolegirani čelik