

Utičnica
MSSD-C-M16
Broj dijela: 539709

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Učestalost priključivanja	50
Vrsta montaže	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M3
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	38 g
Električni priključak	3 pol Kutna utičnica Obrazac A prema DIN EN 175301-803 kvadratni dizajn
Vijčani spoj kabela	M16
Dopušteni promjer kabela	6 mm...8 mm
Priključni presjek	1.5 mm ²
Klasa zaštite	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-20 °C...115 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PA ojačan
Materijalne brtve	HNBR