



Dum
my

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Učestalost priključivanja	50
Utičnica za kabel	pod kutom
Napomena o izlazu za kabel	može se premjestiti za 180°
Težina proizvoda	35 g
Senzor električnog priključka 1, dizajn	Pravokutni
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, tehnika spajanja	Oblik spoja B prema industrijskom standardu 11 mm
Električni priključak 1, broj pinova / žica	3
Električni priključak 1, vrsta montaže	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M3
Električni priključak 2, tehnika spajanja	Vijčani terminal
Područje pogonskog napona DC	0 V...250 V
Područje pogonskog napona AC	0 V...250 V
Opterećenje struje pri 40°C	6 A
Otpor prenapona	2 kV
Priključak zaštitnog vodiča	dostupno
Vijčani spoj kabela	M16x1,5
Promjer kabela	6 mm...8 mm
Nazivni presjek vodiča	0.75 mm ²
Klasa zaštite	IP65
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-20 °C...115 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji

Svojstvo	Vrijednost
Materijal za kućište	PA ojačan
Boja kućišta	crno
Materijalne brtve	HNBR