

Utičnica
MSSD-E-M12
Broj dijela: 539711

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Učestalost priključivanja	50
Vrsta montaže	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M3
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	11 g
Električni priključak 1	Kutna utičnica, kvadratnog dizajna, 3-polna, oblik C
Električni priključak 2	Vijčani terminal
Područje pogonskog napona DC	0 V...300 V
Područje pogonskog napona AC	0 V...250 V
Opterećenje struje pri 40°C	6 A
Vijčani spoj kabela	M12
Dopušteni promjer kabela	4 mm...6 mm
Priključni presjek	0.75 mm ²
Klasa zaštite	IP65 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-20 °C...115 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Materijal za kućište	PA ojačan
Boja kućišta	crno
Materijalne brtve	HNBR