



Razdjelnik ventila za regulaciju tlaka LRB-1/4-DB-7-O-K5-MINI

Broj dijela: 540043

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Mini
Serijska	DB
Brava za aktiviranje	Okretni gumb s držačem
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	na P-šipci direktno upravljani regulator klipa
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan sa sekundarnom ventilacijom s obrnutim strujnim ponašanjem
Radni tlak	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Raspon regulacije tlaka	0.05 MPa...0.7 MPa 0.5 bar...7 bar 7.25 psi...101.5 psi
Maks. histereza tlaka	0.5 bar
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	1000 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-5 °C...50 °C
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	1250 g
Vrsta montaže	Montaža prednje ploče s priborom
Pneumatski priključak 1	G1/2
Pneumatski priključak 2	G1/4
Materijal vijčani čep	Čelik pocinčano
Materijal odstoynih vijaka	Kovana aluminijska legura
Materijal spojne šine	Kovana aluminijska legura
Materijal brtvenog prstena	PVC
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	PA ojačan