

Amortizer YSR-4-4-C

Broj dijela: 540060

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	4
Hod	4 mm
Prigušenje	samopodešavajući
Položaj montaže	po želji
Detekcija položaja	bez
Maksimalna brzina udarca	2 m/s
Resetirajte vrijeme na sobnoj temperaturi	0.2 s
Vrijeme ponovnog postavljanja na minimalnu temperaturu okoline	1 s
Način rada	potiskujući jednoraadni
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Duljina prigušenja	4 mm
Maksimalna sila udarca	100 N
Maksimalna potrošnja energije po taktu	0.6 J
Maksimalna potrošnja energije po satu	5600 J
Maksimalna rezidualna energija	0.006 J
Obnavljanje snage	0.7 N
Min. sila umetanja	6.5 N
Težina proizvoda	5 g
Područje mase	1.2 kg
Vrsta montaže	sa sigurnosnom maticom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	visokolegirani čelik
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik