


Spojni kabel KVI-CP-3-WS-WD-8

Broj dijela: 540331

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Dodatne funkcije	Kontakt 3 utičnice 1 mm vodeći
Oznaka linije	s priborom
Učestalost priključivanja	500
Težina proizvoda	399.4 g
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 1, dizajn	okruglo
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, utičnica za kabel	pod kutom
Električni priključak 1, tehnika spajanja	M9x0,5
Električni priključak 1, broj pinova / žica	5
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	5
Električni priključak 1, vrsta montaže	Vijčana brava
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Kontrolna strana
Senzor električnog priključka 2, dizajn	okruglo
Električni priključak 2, vrsta priključka	Utikač
Električni priključak 2, utičnica za kabel	pod kutom
Električni priključak 2, tehnika spajanja	M9x0,5
Električni priključak 2, broj pinova / žica	5
Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice	5
Električni priključak 2, vrsta montaže	Vijčana brava
Područje pogonskog napona DC	0 V...30 V
Opterećenje struje pri 40°C	1.6 A
Napomena o trenutnoj nosivosti na 40 ° C	2,3 A za 0,34 mm ² 3,6 A za 0,49 mm ²
Otpor prenapona	1.5 kV
Zaštita	da
Duljina kabela	8 m
Kvaliteta upravljanja	pogodan za energetske lance
Linija uvjeta ispitivanja	Uvjeti ispitivanja na zahtjev
Radius savijanja, fleksibilno provođenje kabela	75 mm

Svojstvo	Vrijednost
Promjer kabela	5.5 mm
Struktura kabela	2 x 0,25 mm ² + 2 x 0,34 mm ² + 0,49 mm ²
Nazivni presjek vodiča	0.25 mm ² 0.34 mm ² 0.49 mm ²
Klasa zaštite	IP65 IP67
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...80 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	1
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Materijal omotača kabela	TPE-U (PUR)
Boja omotača kabela	svijetlo siva
Materijal za kućište	PA PBT TPE-U (PUR)
Boja kućišta	crno
Materijal za zaključavanje vijkom	Mjed, niklani
Materijal utikačkih kontakata	Pozlaćena bronca Mjed, pozlaćen
Materijal izolacijske čahure	TPE-U (PUR)