


Jednosmjerni ventil za kontrolu protoka GRLSA-1/8-QS-6

Broj dijela: 540661

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Funkcija nepovrata prigušnice za ispušni zrak
Pneumatski priključak 1	QS-6
Pneumatski priključak 2	G1/8
Vrsta aktiviranja	ručno
Element za podešavanje	Šesterokutna utičnica
Vrsta montaže	može se uvrnuti
Normalni nazivni protok u smjeru prigušnice	0 l/min...250 l/min
Normalni nazivni protok u nepovratnom smjeru	180 l/min...310 l/min
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Položaj montaže	po želji
Radni tlak za puni temperaturni raspon	0.2 bar...10 bar
Normalan protok u smjeru prigušnice 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bara, 87-> 0 psi)	0 l/min...410 l/min
Normalan protok u nepovratnom smjeru 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bara, 87-> 0 psi)	430 l/min...540 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa čiste sobe	Klasa 4 prema ISO 14644-1
Temperatura skladištenja	-10 °C...40 °C
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Nazivni moment zatezanja	3.5 Nm
Tolerancija na nazivni moment zatezanja	± 20 %
Težina proizvoda	19.5 g
Materijalne brtve	NBR
Materijal banjo vijaka	Kovana aluminijska legura eloksirani
Prsten za oslobađanje materijala	POM
Materijal za regulacijski vijak	PA ojačan
Materijal za zakretni spoj	Lijevani cink