


# Kombinacija pripremnih grupa MSB4N-1/4:J2M1D1A1-WP

Broj dijela: 541438

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                              | Vrijednost                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                                    | 4                                                                                                                     |
| Serijska                                              | MS                                                                                                                    |
| Brava za aktiviranje                                  | Okretni gumb s držačem<br>može se zatvoriti pomoću pribora                                                            |
| Položaj montaže                                       | okomito +/- 5 °                                                                                                       |
| Finoća filtra                                         | 40 µm                                                                                                                 |
| Odvod kondenzata                                      | potpuno automatski                                                                                                    |
| Konstruktivna struktura                               | Razvodni modul<br>Ventil za stvaranje tlaka<br>Tlačna sklopka<br>On-off ventil<br>Regulator filtra s manometrom       |
| Funkcija kontrolera                                   | Izlazni tlak konstantan<br>s kompenzacijom predtlaka<br>sa sekundarnom ventilacijom<br>s obrnutim strujnim ponašanjem |
| Zaštita školjke                                       | Plastična zaštitna košara                                                                                             |
| Indikator tlaka                                       | s manometrom                                                                                                          |
| Radni tlak                                            | 4.5 bar...12 bar                                                                                                      |
| Raspon regulacije tlaka                               | 4 bar...12 bar                                                                                                        |
| Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343) | 600 l/min                                                                                                             |
| Parametri zavojnice                                   | 24 V DC: 1,5 W                                                                                                        |
| Operativni medij                                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: -]<br>Inertni plinovi                                                 |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju               | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)                                                                        |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                      | 2 - umjereno opterećenje korozijom                                                                                    |
| LABS sukladnost                                       | VDMA24364-B2-L                                                                                                        |
| Temperatura skladištenja                              | -10 °C...60 °C                                                                                                        |
| Kvaliteta hrane                                       | pogledajte proširene informacije o materijalu                                                                         |
| Klasa čistoće zraka na izlazu                         | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: -]                                                                    |
| Srednja temperatura                                   | 5 °C...60 °C                                                                                                          |
| Temperatura okoline                                   | 5 °C...60 °C                                                                                                          |
| Težina proizvoda                                      | 2200 g                                                                                                                |
| Vrsta montaže                                         | s priborom                                                                                                            |

| Svojstvo                | Vrijednost        |
|-------------------------|-------------------|
| Pneumatski priključak 1 | 1/4 NPT           |
| Pneumatski priključak 2 | 1/4 NPT           |
| Pneumatski priključak 3 | G1/4              |
| Materijal za kućište    | Lijevani aluminij |
| Materijalna školjka     | PC                |