

Robusno crijevo PAN-R-12X2,2-SI

Broj dijela: 541678

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski Ø	12 mm
radijus savijanja relevantan za protok	46 mm
Unutra-Ø	7.6 mm
Min. radijus savijanja	30 mm
Svojstva crijeva	pogodan za energetske lance
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.095 MPa...3.5 MPa -0.95 bar...35 bar -13.775 psi...507.5 psi
Odobrenje	TÜV
Tijelo za izdavanje certifikata	B 013277 0506 00
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-30 °C...80 °C
Težina proizvoda po dužini	0.0698 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak, vanjski Ø 12 mm
boja	srebro
Tvrdoća po Shoreu	D 62 +/- 3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalno crijevo	TPE-A