

Električno sučelje CPVSC1-AE16-CPI

Broj dijela: 541975

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Širina	52 mm
visina	40 mm
duljina	70 mm
Sučelje sabirnice polja	M9, 5-polni, utičnica i utikač
Dijagnoza specifična za uređaj	Podnapon u terminalu ventila
Vrste komunikacije	CP sabirnica polja
Maksimalni broj zavojnica ventila	16
Parametarizacija	Parametarizacija putem CP protokola
Zaštita od obrnutog polariteta	za sve električne priključke radnog napona
protokol	CP sabirnica polja
Potrošnja struje pri nazivnom radnom naponskom opterećenju	Vrsta ventila i broj ventila ovise
Potrošnja struje pri nazivnom radnom naponu	Elektronika: ≤ 100 mA
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...50 °C
Relativna vlažnost	90% na 50°C ne kondenzirajući
Zaštita od izravnog i neizravnog kontakta	PELV
Klasa zaštite	IP20 prema IEC 60529
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Odobrenje	c UL us - Recognized (OL)
Težina proizvoda	150 g
LED zaslon specifičan za sabirnicu	CP: CP sabirnica polja
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Materijal za kućište	PA ojačan
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS