


Precizni jednosmjerni ventil za kontrolu protoka GRP-160-1/8-AL

Broj dijela: 542023

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Jednosmjerna funkcija kontrole protoka
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Vrsta aktiviranja	ručno
Element za podešavanje	Okretni gumb sa skalom
Vrsta montaže	na spojnoj ploči
Normalni nazivni protok u smjeru prigušnice	75.8 l/min
Normalni nazivni protok u nepovratnom smjeru	245 l/min
Radni tlak	0 bar...8 bar
Temperatura okoline	-10 °C...50 °C
Materijal za kućište	PA ojačan
Položaj montaže	po želji
Radni tlak od 2 do 1	0 bar...8 bar
Normalni nazivni protok u smjeru prigušnice od 0,1-> 0 MPa (1-> 0 bara, 14,5-> 0 psi)	38 l/min
Normalni nazivni protok u nepovratnom smjeru od 0,1-> 0 MPa (1-> 0 bar, 14,5-> 0 psi)	25 l/min...90 l/min
Normalan protok u smjeru prigušnice 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bara, 87-> 0 psi)	129 l/min
Normalan protok u nepovratnom smjeru 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bara, 87-> 0 psi)	245 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [5: 4: 3] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Srednja temperatura	-10 °C...50 °C
Težina proizvoda	110 g

Svojstvo	Vrijednost
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	Kovana aluminijska legura
Materijalne brtve	NBR PVC
Materijalni vijci	Čelik