

Pretvornik mjernih vrijednosti DADE-MVC-420

Broj dijela: 542118

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Dijagnostička funkcija	Prikaz preko LED-a
Položaj montaže	po želji
Snaga kratkog spoja	da
Zaštita od obrnutog polariteta	za PLC utikač S1
Točnost ponavljanja	min ± 0,1 mm
Analogni izlaz	4 - 20 mA prema EN 61131-2
Zahtjev za napajanje	PELV
Unosi vremena debounce	3 ms
Nazivni radni napon DC	24 V
Neuspjeh mreže premošćivanje logičkog napona	10 ms
Mrežkanje	4 vss
Potrošnja struje pri nazivnom radnom naponu	20 mA...30 mA
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 25 %
Odobrenje	RCM oznaka
KC oznaka	KC-EMC
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost	95 % ne kondenzirajući
Klasa zaštite	IP65 IP67
Temperatura okoline	0 °C...55 °C
Težina proizvoda	128 g
Greška linearnosti FS	0.2 %
Izlazi karakteristične krivulje	prema EN 61131-2
Unosi karakterističnih krivulja	prema EN 61131-2
Prebacivanje logičkih ulaza	PNP (pozitivno prebacivanje)

Svojstvo	Vrijednost
Prebacivanje logičkih izlaza	PNP (pozitivno prebacivanje)
Električni priključak mjernog sustava	M12 Utičnica 8-polno
Električni priključak SPS	M12 Utikač 8-polni
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Materijal za kućište	PBT ojačan