



# Spojni modul FRM-Y-D-MAXI

Broj dijela: 542186

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                               | Vrijednost                                                            |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Položaj montaže                                        | po želji                                                              |
| Konstruktivna struktura                                | Razvodni modul                                                        |
| Radni tlak                                             | 0 MPa...1.2 MPa<br>0 bar...12 bar                                     |
| Normalni nazivni protok u smjeru glavnog protoka 1-> 2 | 20000 l/min                                                           |
| Područje pogonskog napona DC                           | 0 V...125 V                                                           |
| Operativni medij                                       | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]<br>Inertni plinovi |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                       | 2 - umjereno opterećenje korozijom                                    |
| LABS sukladnost                                        | VDMA24364-B1 / B2-L                                                   |
| Temperatura skladištenja                               | -10 °C...60 °C                                                        |
| Klasa čistoće zraka na izlazu                          | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]<br>Inertni plinovi |
| Srednja temperatura                                    | -10 °C...60 °C                                                        |
| Temperatura okoline                                    | -10 °C...60 °C                                                        |
| Težina proizvoda                                       | 822 g                                                                 |
| Pneumatski priključak 3                                | G3/4                                                                  |
| Pneumatski priključak 4                                | G1/4                                                                  |
| Napomena o materijalima                                | U skladu s RoHS                                                       |
| Materijal za kućište                                   | Lijevani aluminij                                                     |