


Linijski portal DHSL-2DGE40SP-DGE40SP

Broj artikla: 543050

FESTO

sastavljen od električnih osnih vretena s kugličnim vođenjem, precizno i robusno. Definirana sučelja prema Festo programu okretanja i prihvatnica. Naručiti kao montažni ugradbeni sklop ili kompletno montirano i instalirano.

Za svoj zadatak dobijete neobveznu ponudu. Molimo, kliknite gore na simbol FAX Anfrage (Faks upit).



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Grupa	Linijski portal 4.0
Korisni teret	0 ... 10 kg
Pogon Z-os	DGE-40-SP
Vrsta pogona Z-os	električno s vretenom
Međupozicija Z-os	proizvoljno
Hod Z-os	0 ... 600 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Z-os	± 0,02 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Z-os	± 0,02 mm
Pogon Y-os	2x DGE-40-SP
Vrsta pogona Y-os	električno s vretenom
Međupozicija Y-os	proizvoljno
Hod Y-os	0 ... 1.000 mm
Točnost ponavljanja u krajnjem položaju Y-os	± 0,02 mm
Točnost ponavljanja u međupoziciji Y-os	± 0,02 mm