

Utičnica za napajanje NECU-G78G4-C2

Broj dijela: 543108

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Na temelju norme	EN 61984
Odobrenje	c CSA us (OL)
Težina proizvoda	58.7 g
Električni priključak 1	Ravna utičnica, 7/8", 4-polna
Kodiranje konektora	ODVA AutoSIG
Električni priključak 2	Vijčani terminal
Područje pogonskog napona DC	0 V...250 V
Područje pogonskog napona AC	0 V...250 V
Opterećenje struje pri 40°C	10 A
Otpor prenapona	2.5 kV
Dopušteni promjer kabela	6 mm...12 mm
Priključni presjek	1.5 mm ²
Klasa zaštite	IP67
Temperatura okoline	-25 °C...80 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za električnu opremu
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Materijal za kućište	PA
Boja kućišta	crno
Materijal spojne matice	Lijevani cink, poniklan
Materijalne brtve	FPM NBR
Materijal utikačkih kontakata	Pozlaćena legura bakra