

Utikač
NECU-M-S-D12G4-C2-ET
Broj dijela: 543109

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Na temelju norme	EN 61076-2-101 EN 61984
Težina proizvoda	44.3 g
Električni priključak 1	Ravni utikač, M12x1, 4-pinski, D-kodiran, zaštićen
Kodiranje konektora	D.
Električni priključak 2	Vijčani priključak, zaštićen
Područje pogonskog napona DC	0 V...250 V
Područje pogonskog napona AC	0 V...250 V
Otpor prenapona	2.5 kV
Svojstva prijenosa	DIN EN 50173 / CAT 5
Dopušteni promjer kabela	6 mm...8 mm
Priključni presjek	0.14 mm ² ...0.75 mm ²
Klasa zaštite	IP67
Temperatura okoline	-25 °C...85 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za električnu opremu
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Materijal za kućište	Lijevani cink, poniklan
Materijal utikačkih kontakata	Mjed, pozlaćen