

# Plastično crijevo PEN-10X1,5-NT

Broj dijela: 543249

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                               | Vrijednost                                                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Vanjski Ø                              | 10 mm                                                                          |
| radijus savijanja relevantan za protok | 40 mm                                                                          |
| Unutra-Ø                               | 7 mm                                                                           |
| Min. radijus savijanja                 | 23.5 mm                                                                        |
| Svojstva crijeva                       | pogodan za energetske lance                                                    |
| Radni tlak ovisan o temperaturi        | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi              |
| Napomena o radnom tlaku                | Voda: maksimalno 0,6 MPa pri 0 - 50 °C                                         |
| Odobrenje                              | TÜV                                                                            |
| Tijelo za izdavanje certifikata        | B 013277 0506 00                                                               |
| Operativni medij                       | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: - : -]<br>Voda (tekuća, bez leda) |
| LABS sukladnost                        | VDMA24364-B2-L                                                                 |
| Klasa čiste sobe                       | Statički ugrađen element, nije moguća značajna evaluacija prema ISO 14644-1    |
| Temperatura okoline                    | -30 °C...60 °C                                                                 |
| Težina proizvoda po dužini             | 0.03766 kg/m                                                                   |
| Pneumatski priključak                  | za utični priključak, vanjski Ø 10 mm                                          |
| boja                                   | prirodna                                                                       |
| Tvrdoća po Shoreu                      | D 52 +/-3                                                                      |
| Napomena o materijalima                | U skladu s RoHS                                                                |
| Materijalno crijevo                    | PE                                                                             |