


Višepinski čvor
VABE-S6-1LF-C-M1-C36N
Broj dijela: 543413

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Na temelju norme	EN 61984
Položaj montaže	po želji
Maksimalni broj položaja ventila	16 za bistabilne ventile 32 za monostabilne ventile
Maksimalna ukupna struja	6 A
Nazivni radni napon DC	24 V
Otpor prenapona	1.5 kV
Opterećenje struje pri 40°C	1 A
Stupanj onečišćenja	3
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 10 %
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o niskom naponu
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za električnu opremu
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa zaštite	IP65 NEMA 4
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	540 g
Električno upravljanje	Multi-pin
Električni priključak	Utičnica / terminalna letvica
Materijalni pokrov	PA
Materijal za kućište	Lijevani aluminij