

Pneumatsko sučelje VABA-S6-1-X1

Broj dijela: 543416

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Sučelje ventilskog bloka	Tip 44, VTSA
dijagnoza	Podnapon ventila
Maksimalni broj položaja ventila	16 za bistabilne ventile 32 za monostabilne ventile
LED indikatori	1 grupna dijagnostika Status kanala na ventilima
Parametarizacija	Failsafe po kanalu Forsiranje po kanalu Idle Mode po kanalu Modul za praćenje
Zaštita (kratki spoj)	unutarnji elektronički osigurač po izlazu ventila
Područje pogonskog napona DC	21.6 V...26.4 V
Potrošnja vlastite struje pri nazivnom radnom naponu	Tip. 15 mA (elektronika napajanja radnog napona) Tip. 50 mA (opskrba naponom opterećenja za ventile)
Maksimalno napajanje po kanalu	0,2 A
Maksimalna ukupna struja po modulu	4 A
Nazivni radni napon DC	24 V
Električni izolacijski kanal - interna sabirnica	Da, kada koristite dodatnu opskrbu za ventile
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa zaštite	IP65 NEMA 4
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	590 g
Električno upravljanje	Fieldbus
Električni priključak	putem CPX-a
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni pokrov	PA
Materijal za kućište	Lijevani aluminij