


# Regulatorna ploča VABF-S3-1-R5C2-C-10

Broj dijela: 543543

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Ukupna širina                           | 26 mm                                                             |
| Na temelju norme                        | ISO 15407-1                                                       |
| Položaj montaže                         | po želji                                                          |
| Pneumatsko okomito povezivanje          | Regulator tlaka za 2 i 4 reverzibilan                             |
| Funkcija kontrolera                     | Izlazni tlak konstantan<br>sa sekundarnom ventilacijom            |
| Odaberite manometar                     | moгуće                                                            |
| Raspon regulacije tlaka                 | 0.05 MPa...0.85 MPa<br>0.5 bar...8.5 bar<br>7.25 psi...123.25 psi |
| Ulazni tlak 1                           | 0.5 bar...10 bar                                                  |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]                |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)                    |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 0 - nema izloženosti koroziji                                     |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L                                               |
| Klasa zaštite                           | IP65<br>NEMA 4                                                    |
| Temperatura okoline                     | -5 °C...50 °C                                                     |
| Težina proizvoda                        | 430 g                                                             |
| Vrsta montaže okomito slaganje          | na podnožju razdjelnika<br>na ploči za pojedinačni priključak     |
| Priključak za manometar                 | a pričvrsnom kopčom                                               |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                                   |
| Materijal upravljačke ploče             | PA                                                                |
| Materijal kućišta regulatora            | Aluminijski tlačni lijev                                          |