


# Kombinacija pripremnih grupa MSB4N-1/4:C3J3F3M1-WP

Broj dijela: 543561

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                              | Vrijednost                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                                    | 4                                                                                                                     |
| Serijska                                              | MS                                                                                                                    |
| Brava za aktiviranje                                  | Okretni gumb s integriranom bravom                                                                                    |
| Položaj montaže                                       | okomito +/- 5 °                                                                                                       |
| Finoća filtra                                         | 5 µm                                                                                                                  |
| Odvod kondenzata                                      | Ručno okretanje                                                                                                       |
| Konstruktivna struktura                               | Regulator filtra s manometrom<br>Proporcionalni standardni zauljivač magle                                            |
| Funkcija kontrolera                                   | Izlazni tlak konstantan<br>s kompenzacijom predtlaka<br>sa sekundarnom ventilacijom<br>s obrnutim strujnim ponašanjem |
| Zaštita školjke                                       | Plastična zaštitna košara                                                                                             |
| Indikator tlaka                                       | s manometrom                                                                                                          |
| Radni tlak                                            | 1,5 bar...14 bar                                                                                                      |
| Raspon regulacije tlaka                               | 1 bar...12 bar                                                                                                        |
| Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343) | 900 l/min                                                                                                             |
| Operativni medij                                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]<br>Inertni plinovi                                                 |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju               | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)                                                                        |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                      | 2 - umjereno opterećenje korozijom                                                                                    |
| LABS sukladnost                                       | VDMA24364-B1 / B2-L                                                                                                   |
| Temperatura skladištenja                              | -10 °C...60 °C                                                                                                        |
| Kvaliteta hrane                                       | pogledajte proširene informacije o materijalu                                                                         |
| Klasa čistoće zraka na izlazu                         | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: 4: -]                                                                    |
| Srednja temperatura                                   | -10 °C...60 °C                                                                                                        |
| Temperatura okoline                                   | -10 °C...60 °C                                                                                                        |
| Težina proizvoda                                      | 1700 g                                                                                                                |
| Vrsta montaže                                         | s priborom                                                                                                            |
| Pneumatski priključak 1                               | 1/4 NPT                                                                                                               |
| Pneumatski priključak 2                               | 1/4 NPT                                                                                                               |
| Pneumatski priključak 3                               | 1/4 NPT                                                                                                               |
| Materijal za kućište                                  | Lijeveni aluminij                                                                                                     |

| Svojstvo            | Vrijednost |
|---------------------|------------|
| Materijalna školjka | PC         |