


Vertikalna ploča za zatvaranje tlaka VABF-S3-2-L1D1-C

Broj dijela: 543601

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Ukupna širina	18 mm
Na temelju norme	ISO 15407-1
Položaj montaže	po želji
Pneumatsko okomito povezivanje	Barijera za 1
Radni tlak	-0.9 bar...10 bar
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	400 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa zaštite	IP65 NEMA 4
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	212 g
Vrsta montaže okomito slaganje	na podnožju razdjelnika na ploči za pojedinačni priključak
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Lijeveni aluminij