

Membranski sušać zraka MS6N-LDM1-1/4-P20

Broj dijela: 543652

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	6
Serijski broj	MS
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Konstruktivna struktura	Membranska sušilica
Radni tlak	3 bar...12.5 bar
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	200 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [1: 4: 2]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
Smanjenje točke rosišta tlaka	20 K
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [1: 3: 2]
Srednja temperatura	2 °C...50 °C
Temperatura okoline	2 °C...50 °C
Težina proizvoda	1.05 kg
Vrsta montaže	Instalacija linije s priborom neobavezno:
Pneumatski priključak 1	1/4 NPT
Pneumatski priključak 2	1/4 NPT
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Lijeveni aluminij
Materijalna školjka	Kovana aluminijska legura