

Membranski sušać zraka LDM1-1-D-MAXI-600

Broj dijela: 543674

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Maxi
Serijska	D.
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Konstruktivna struktura	Membranska sušilica
Radni tlak	3 bar...12.5 bar
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	600 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [1: 3: 1]
Smanjenje točke rosišta tlaka	20 K
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Srednja temperatura	2 °C...50 °C
Temperatura okoline	2 °C...50 °C
Težina proizvoda	2450 g
Vrsta montaže	Instalacija linije s priborom neobavezno:
Pneumatski priključak 1	G1
Pneumatski priključak 2	G1
Materijal za kućište	Lijeveni cink
Materijalna školjka	Kovana aluminijska legura