

# Priključni blok CPE10-PRS-1/4-8

Broj dijela: 543827

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                    | Vrijednost                             |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Mjera rastera                               | 16 mm                                  |
| Položaj montaže                             | po želji                               |
| Maksimalni broj položaja ventila            | 8                                      |
| Maksimalni broj tlačnih zona                | 2                                      |
| Pritisak rasprskavanja                      | 5 MPa<br>50 bar<br>725 psi             |
| Radni tlak                                  | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC            | 2 - umjereno opterećenje korozijom     |
| LABS sukladnost                             | VDMA24364-B1 / B2-L                    |
| Srednja temperatura                         | -5 °C...50 °C                          |
| Temperatura okoline                         | -5 °C...50 °C                          |
| Maksimalni moment zatezanja montaže ventila | 1.2 Nm                                 |
| Težina proizvoda                            | 419 g                                  |
| Vrsta montažnog priključnog bloka           | s prolaznom rupom                      |
| Vrsta montažnog ventila                     | s unutarnjim navojem                   |
| Pneumatski priključak 1                     | G1/4                                   |
| Pneumatski priključak 3                     | G1/4                                   |
| Pneumatski priključak 5                     | G1/4                                   |
| Napomena o materijalima                     | U skladu s RoHS                        |
| Materijal spojne šine                       | Kovana aluminijska legura              |