


Napa NECV-S1W37

Broj dijela: 545974

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
područje operacije	Samo za višepolne utični spojni terminal ventila VTSA / VTSA-F
Težina proizvoda	180 g
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 1, dizajn	Pravokutni
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, utičnica za kabel	pod kutom
Električni priključak 1, tehnika spajanja	Sub-D
Električni priključak 1, broj pinova / žica	37
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	37
Električni priključak 1, vrsta montaže	3x M4 vijci
Električni priključak 2, tehnika spajanja	Stegnite kontakte
Područje pogonskog napona DC	0 V...30 V
Opterećenje struje pri 40°C	2 A
Otpor prenapona	1 kV
Vijčani spoj kabela	M20x1,5
Promjer kabela	5 mm...13 mm
Nazivni presjek vodiča	0.08 mm ² ...0.5 mm ²
Klasa zaštite	IP65 NEMA 4
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
Materijal za kućište	PA