


# Vakuumski sigurnosni ventil ISV-M6

Broj dijela: 545997

**FESTO**



## Podatkovni list

| Svojstvo                                                             | Vrijednost                                         |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                                                   | M6                                                 |
| Pogodnost impulsa izbacivača                                         | 0.8 MPa<br>8 bar                                   |
| Položaj montaže                                                      | po želji                                           |
| Radni tlak                                                           | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar               |
| Potreban protok usisnog volumena na -0,05 MPa (-0,5 bara, -7,25 psi) | 2 l/min                                            |
| Operativni medij                                                     | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                                     | 2 - umjereno opterećenje korozijom                 |
| LABS sukladnost                                                      | VDMA24364-B1 / B2-L                                |
| Temperatura okoline                                                  | -10 °C...60 °C                                     |
| Težina proizvoda                                                     | 14 g                                               |
| Vrsta montaže                                                        | može se uvrnuti                                    |
| Pneumatski priključak 1                                              | M6                                                 |
| Pneumatski priključak 2                                              | M6                                                 |
| Materijalna opruga                                                   | visokolegirani čelik                               |
| Filter materijal                                                     | Sinterirana bronca                                 |
| Materijal za kućište                                                 | Kovana aluminijska legura                          |
| Materijal pluta                                                      | POM                                                |