

90° spojna ploča VABF-S2-1-A1G2-N38

Broj dijela: 546098

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Ukupna širina	42 mm
Na temelju norme	ISO 5599-2
Položaj montaže	po želji
Radni tlak	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	0 - nema izloženosti koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Klasa zaštite	IP65 NEMA 4
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	176 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Materijal za kućište	Lijevani aluminij