

Modul zadane vrijednosti MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

Broj dijela: 546224

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Prikaz aktivne zadane vrijednosti	LED žuta
Prikaz pripravnosti za rad	LED zelena
Područje pogonskog napona DC	20 V...30 V
Ulazni otpor vanjskog ulaza zadane vrijednosti	tip. 100 kOhm
Ulaz zadane vrijednosti ulaznog otpora	3 kOhm
podesivi izlazni napon	0 V...10 V
Potrošnja energije na 24 VDC	1.5 W
Maksimalna izlazna struja	27 mA
Mrežkanje	10 %
Ulaz vanjske zadane vrijednosti napona	0 V...10 V
Podešavanje zadane vrijednosti napona napajanja	10 V...10.6 V
Podešavanje zadane vrijednosti struje napajanja	6 mA...6.36 mA
Ulaz vanjske zadane vrijednosti potencijometra	2.5 kOhm...10 kOhm
Odobrenje	C-Tick
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa zaštite	IP20
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Položaj montaže	po želji
Težina proizvoda	80 g
Priključni presjek	2.5 mm ²
Električni priključak	Vijčani terminal
Vrsta montaže	s cilindrom