


Osnovni ventil LF-D-MIDI-U

Broj dijela: 546422

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	Midi
Serijska	D.
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Finoća filtra	40 µm
Odvod kondenzata	Ručno okretanje
Konstruktivna struktura	Sinter filter sa centrifugalnim separatorom
Zaštita školjke	Metalni zaštitni kavez
Stupanj odvajanja kondenzata	75 %
Radni tlak	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	424 cfm
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: 9: -] Inertni plinovi
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	14 °F...140 °F
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 8: 4] Inertni plinovi
Srednja temperatura	14 °F...140 °F
Temperatura okoline	14 °F...140 °F
Veličina pora	40 µm
Težina proizvoda	24.5 oz
Vrsta montaže	Instalacija linije s pridržnim kutom neobavezno:
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Filter materijal	PE
Materijal za kućište	Lijeveni cink
Materijalna školjka	PC