

Osnovni ventil LFMB-D-MIDI-A-U

Broj dijela: 546445

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Serijska	D.
Izvedbena veličina	Midi
Konstruktivna struktura	Filter od vlakana
Finoća filtra	1 µm
Odvod kondenzata	potpuno automatski
Radni tlak	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: 4: 4] Inertni plinovi
Klasa čistoće zraka na izlazu	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [5: 4: 3] Inertni plinovi
Učinkovitost filtra	99.99 %
Maksimalna količina kondenzata	1.45 fl oz (US)
Zaštita školjke	Metalni zaštitni kavez
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	33.8 °F...140 °F
Temperatura okoline	14 °F...140 °F
Temperatura skladištenja	14 °F...140 °F
Stupanj odvajanja finih čestica	99 %
Zaostali sadržaj ulja	1.35E-05 oz/yd ³
Stupanj odvajanja uljnog aerosola	90 %
Vrsta montaže	Instalacija linije s priborom neobavezno:
Položaj montaže	okomito +/- 5 °
Materijal za kućište	Lijeveni cink
Filter materijal	Borosilikatno vlakno
Materijalna školjka	PC
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Težina proizvoda	22.8 oz