

# Osnovni ventil LF-D-5M-MIDI-A-U

Broj dijela: 546460

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                              | Vrijednost                                                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Izvedbena veličina                                    | Midi                                                                  |
| Serijska                                              | D.                                                                    |
| Položaj montaže                                       | okomito +/- 5 °                                                       |
| Finoća filtra                                         | 5 µm                                                                  |
| Odvod kondenzata                                      | potpuno automatski                                                    |
| Konstruktivna struktura                               | Sinter filter sa centrifugalnim separatorom                           |
| Zaštita školjke                                       | Metalni zaštitni kavez                                                |
| Stupanj odvajanja kondenzata                          | 75 %                                                                  |
| Radni tlak                                            | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar<br>29 psi...174 psi               |
| Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343) | 251 cfm                                                               |
| Operativni medij                                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 9: -]<br>Inertni plinovi |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                      | 2 - umjereno opterećenje korozijom                                    |
| LABS sukladnost                                       | VDMA24364-B1 / B2-L                                                   |
| Temperatura skladištenja                              | 14 °F...140 °F                                                        |
| Klasa čistoće zraka na izlazu                         | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [6: 8: 4]<br>Inertni plinovi |
| Srednja temperatura                                   | 41 °F...140 °F                                                        |
| Temperatura okoline                                   | 41 °F...140 °F                                                        |
| Veličina pora                                         | 5 µm                                                                  |
| Težina proizvoda                                      | 24.5 oz                                                               |
| Vrsta montaže                                         | Instalacija linije<br>s priborom                                      |
| Napomena o materijalima                               | U skladu s RoHS                                                       |
| Filter materijal                                      | PE                                                                    |
| Materijal za kućište                                  | Lijevani cink                                                         |
| Materijalna školjka                                   | PC                                                                    |