

Adapter AD-1NPT-G1-I

Broj dijela: 546547

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	24.2 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.95 bar...10 bar
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Maksimalni moment zatezanja pneumatski priključak 1	35 Nm
Maksimalni moment zatezanja pneumatski priključak 2	90 Nm
Težina proizvoda	218.86 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj 1 NPT
Pneumatski priključak 2	Unutarnji navoj G1
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	PVC
Materijal za kućište	Pocinčani čelik