

**Adapter**  
**AD-G3/4-3/4NPT-I**  
Broj dijela: 546550

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Svojstvo                                            | Vrijednost                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Nazivna veličina                                    | 18.3 mm                      |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon              | -0.95 bar...10 bar           |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                    | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS sukladnost                                     | VDMA24364-B1 / B2-L          |
| Temperatura okoline                                 | -10 °C...60 °C               |
| Maksimalni moment zatezanja pneumatski priključak 1 | 60 Nm                        |
| Maksimalni moment zatezanja pneumatski priključak 2 | 32 Nm                        |
| Nazivni moment zatezanja                            | 45 Nm                        |
| Tolerancija na nazivni moment zatezanja             | ± 20 %                       |
| Težina proizvoda                                    | 195.64 g                     |
| Pneumatski priključak 1                             | Vanjski navoj G3/4           |
| Pneumatski priključak 2                             | Unutarnji navoj 3/4 NPT      |
| Napomena o materijalima                             | U skladu s RoHS              |
| Materijalne brtve                                   | PVC                          |
| Materijal za kućište                                | Pocinčani čelik              |